

# filtro regulador

## LFR-1/4-D-O-MINI-NPT

Código da peça: 173766

Classic - não usar para novos projetos

com copo de proteção metálico, sem manômetro, grau de filtração 40 µm.

Com dreno manual.

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



### Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Mini
Série	D
Grau de filtração	40 µm
Dreno	contato momentâneo manual
Volume máximo do condensado	22 cm <sup>3</sup>
Proteção de copo	Copo de proteção metálico
Pressão de trabalho	1 ... 16 bar
Histerese de pressão máxima	0,2 bar
Vazão nominal padrão	1.400 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de pureza do ar na saída	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	410 g
Tipo de fixação	Montagem na tubulação com cantoneira de fixação Opcional:
Conexão pneumática 1	1/4 NPT
Conexão pneumática 2	1/4 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Injetados de zinco
Material do copo	PC