


interface CAMC-F-EP

Código da peça: 1911917

FESTO

Cartão de encaixe para interface fieldbus.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	19 mm x 90 mm x 65 mm
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 95 % não condensável
Classe de proteção	IP20 quando montado
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso do produto	75 g
Tipo de fixação	Módulo de encaixe para CMMP-AS...-M3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Posição de instalação	Nos dois lados
Protocolo	EtherNet/IP
Perfil de comunicação	FHPP
Taxa de Baud	10/100 Mbit/s (Full/Half)
Topologias	Estrela Anel Linha
Redundância dos meios	DLR
Alocação de endereços IP	FCT DHCP BOOTP Interruptores DIP
Interface fieldbus	2x conector RJ45
Tempo mínimo de ciclo	1 ms
Indicadores LED	Atividade de comunicação de ethernet Supervisão da linha Ethernet Status do módulo Status da rede
Suporte à configuração	EDS
Parametrização	FCT
Funções adicionais	AddressConflictDetection (ACD) Integrated Switch