

válvula de esfera

VZBF-11/2-P1-20-D-2-F0507-V15V15

Código da peça: 4810855

FESTO

Aço inoxidável, 2/2 vias, diâmetro nominal 11/2", flange superior F0507, PN20, ANSI classe150.

A Festo é somente o distribuidor deste produto, não o fabricante.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Princípio construtivo | Válvula esfera de 2 vias |
| Tipo de acionamento | mecânico |
| Princípio de vedação | não temperado |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Tipo de fixação | Montagem na tubulação |
| Conexão da válvula de processo | Flange conforme ANSI B16.5 classe 150 |
| Indicador da posição de comutação | Sentido da ranhura = sentido do fluxo |
| Posição dos furos do flange | F0507 |
| Diâmetro interno | 38 mm |
| Diâmetro nominal DN | 40 |
| Função de válvula | 2/2 |
| Sentido do fluxo | reversível |
| Pressão nominal da válvula de processo | 20 |
| Torque de ruptura na pressão diferencial, pressão nominal, válvula de processo PN | 30 Nm |
| Com base na norma padrão | ANSI B16.5 classe 150 ISO 5211 |
| Meio | Vapor Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [-:--:] Gases inertes Água Fluidos neutros |
| Temperatura do meio | -20 ... 200 °C |
| Vazão Kv | 232 m ³ /h |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Conformidade LABS | VDMA24364-Zona III |
| Material do corpo | Aço inoxidável fundido |
| Informação sobre material, corpo | 1.4408 |
| Material das vedações | FPM Grafite PCTFE PTFE |
| Material da esfera | Aço inoxidável fundido |
| Informação sobre material, esfera | 1.4408 |
| Material do eixo | Aço alta liga, inoxidável |
| Informação sobre material, eixo | 1.4401 |
| Peso do produto | 5.630 g |
| Autorização | API607 CRN |
| Certificação CE (veja Declaração de Conformidade) | conforme Diretriz EU relativa a aparelhos de pressão |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 4 – Resistência à corrosão muito alta |