



conector fêmea MSSD-F

Código da peça: 34431

★ Linha de produtos básicos

Para solenóides e válvulas, diagrama de conexões normalizado para indústria.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M3
Saída do cabo	Em ângulo
Observação na saída de cabo	Com giro de 180°
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	17 g
Conexão elétrica	de 3 pinos Soquete angular design quadrado, MSF
Conexão elétrica 1, design	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Electrical connection 1, saída do cabo	Em ângulo
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Conexão elétrica 2	Terminal de rosca
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 250 V
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 250 V
Corrente a 40°C	16 A
Conexão de aterramento	disponível
Cabo de conexão	Pg9
Diâmetro do cabo	6 ... 8 mm
Seção transversal nominal do condutor	≤ 1,5 mm ²
Classe de proteção	IP65
Observação sobre grau de proteção:	quando montado
Temperatura ambiente	-25 ... 90 °C
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	Plástico
Cor do corpo	preto
Material das vedações	NBR