


Servomotor MTR-AC-100-5S-AA

Código da peça: 526735

FESTO

Sem engrenagem, sem freio.



Ficha técnica

Característica	Valor
Sensor de posição do rotor	Resolver
Monitoramento da temperatura	Resistência PTC
Rotação máxima	4.550 1/min
Velocidade nominal de rotação	3.600 1/min
Corrente de parada contínua	8,43 A
Classe de proteção isolante	F
Constante de motor	1,49 Nm/A
Potência nominal motor	2.396 W
Tensão nominal c.c.	560 V
Corrente nominal do motor	4,3 A
Corrente de pico	16 A
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	máx 90 %
Classe de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-40 ... 40 °C
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Momento de inércia geral na alimentação de ar comprimido	6,8 kgcm ²
Momento de inércia do rotor	6,8 kgcm ²
Torque nominal	6,36 Nm
Torque máximo	23 Nm
Torque de paralisação	12,53 Nm
Carga do eixo axial admissível	150 N
Carga de eixo radial admissível	500 N
Peso do produto	9.100 g
Técnica de conexão elétrica	Conector