

Dreno PWEA-AP-3D

Código da peça: 538678

FESTO

para instalação externa, com controlador elétrico independente.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	elétrico
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Acionamento auxiliar manual	Pulsante
Dreno	totalmente automático
Princípio construtivo	externo, elétrico, totalmente automatizado
Variável	Nível
Função de válvula	fechado 3/2 monoestável
Elementos de controle	Teclado de membrana com tecla de teste
Indicador de disponibilidade operacional	LED
Indicador do estado de comutação	LED
Pressão de trabalho	0,8 ... 16 bar
Saída do alarme	com contato
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Capacidade nominal, dreno	2 W
Meio operacional	Ar comprimido
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	1 ... 60 °C
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529 III
Temperatura ambiente	1 ... 60 °C
Peso do produto	700 g
Conexão elétrica	Conector M12x1 de 5 pinos design redondo
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão de dreno	PK-8
Conexão pneumática	G1/2
Informação sobre material, reservatório de condensados	Liga de alumínio
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, corpo	Plástico