


# módulo de derivação MS6N-FRM-3/8-I-Z

Código da peça: 536983

FESTO

Com função de retenção integrada, sentido da vazão da direita para a esquerda.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Módulo de derivação Com função reguladora de fluxo direcional
Pressão de trabalho	0 ... 20 bar
Vazão nominal padrão no sentido do fluxo principal 1->2	5.500 l/min
Vazão nominal padrão saída por cima	2.900 l/min
Vazão nominal padrão saída por baixo	3.200 l/min
Faixa de tensão operacional c.a.	0 ... 250 V
Faixa de tensão operacional c.c.	0 ... 125 V
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] Gases inertes
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	400 g
Conexão pneumática 1	3/8 NPT
Conexão pneumática 2	3/8 NPT
Conexão pneumática 3	1/2 NPT
Conexão pneumática 4	1/2 NPT
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Injetados de alumínio