

Pórtico linear


DHSL-2DGE40SP-HMP25

Código da peça: 543011

FESTO

Composto de eixo eletromecânico de fuso de esferas com guia passiva e eixo de manipulação modular, posicionamento preciso e robusto. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|----------------------|
| Montagem | Pórtico 4.0 |
| Carga útil | 0 ... 10 kg |
| Acionamento eixo Z | HMP-25 |
| Tipo de acionamento eixo Z | Pneumático |
| Posição intermediária do eixo Z | x1 |
| Curso eixo Z | 0 ... 400 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Z | ± 0,02 mm |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z | ± 0,02 mm |
| Acionamento eixo Y | 2x DGE-40-SP |
| Tipo de acionamento eixo Y | elétrico Com fuso |
| Posição intermediária do eixo Y | qualquer |
| Curso eixo Y | 0 ... 1.000 mm |
| Repetibilidade na posição final, eixo Y | ± 0,02 mm |
| Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y | ± 0,1 mm |