

dreno PWEA-AC-3D

Código da peça: 538681

FESTO

para instalação externa, com controlador elétrico independente.



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	elétrico
Posição de instalação	vertical +/- 5°
Acionamento auxiliar manual	Pulsante
Dreno	totalmente automático
Princípio construtivo	externo, elétrico, totalmente automatizado
Variável	Nível
Função de válvula	3/2 vias, fechada, monoestável
Elementos de controle	Teclado de membrana com tecla de teste
Indicador de disponibilidade operacional	LED
Indicador do estado de comutação	LED
Pressão de trabalho	0,8 ... 16 bar
Saída do alarme	com contato
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Capacidade nominal, dreno	2 W
Autorização	C-Tick
Marca KC	KC-EMV
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para equipamentos elétricos conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO8573-1:2010 [-:--]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Temperatura do meio	1 ... 60 °C
Classe de proteção	IP65 conforme norma IEC 60529 III
Temperatura ambiente	1 ... 60 °C
Peso do produto	700 g
Conexão elétrica	Terminal de rosca
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão de dreno	PK-8
Conexão pneumática	G1/2
Material do reservatório de condensado	Liga de alumínio
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Plástico