


Pórtico espacial DHSR-DGE40RF-2DGE40RF-HMP25

Código da peça: 543044

FESTO

Composto de eixos eletromecânicos de correia dentada com guia de rolamento, eixo de manipulação modular vertical, preciso e robusto. Interfaces definidas para a linha giratória e de garras Festo. Disponível como jogo de montagem ou totalmente montada e instalada.

Clique no símbolo de solicitação por FAX para obter uma oferta sem compromisso que satisfaça suas necessidades.



Ficha técnica

Característica	Valor
Montagem	Pórtico espacial 4.0
Carga útil	0 ... 10 kg
Acionamento eixo Z	HMP-25
Tipo de acionamento eixo Z	Pneumático
Posição intermediária do eixo Z	x1
Curso eixo Z	0 ... 400 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Z	± 0,02 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Z	± 0,02 mm
Acionamento eixo Y	2x DGE-40-ZR-RF
Tipo de acionamento eixo Y	elétrico Correia dentada com guia de roletes 2x
Posição intermediária do eixo Y	qualquer
Curso eixo Y	0 ... 1.200 mm
Repetibilidade na posição final, eixo Y	± 0,1 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo Y	± 0,1 mm
Acionamento eixo X	DGE-40-ZR-RF
Tipo de acionamento eixo X	elétrico Correia dentada com guia de roletes
Posição intermediária do eixo X	qualquer
Curso eixo X	0 ... 3.000 mm
Repetibilidade na posição final, eixo X	± 0,1 mm
Repetibilidade na posição intermediária, eixo X	± 0,1 mm