


sistema de câmara compacto SBOI-M-R1B

Código da peça: 541395

FESTO

Para detectar e visualizar movimentos rápidos, óptica integrada.



Ficha técnica

Característica	Valor
Resolução do sensor	640 x 480 Pixel (VGA)
Fixação da objetiva	Óptica integrada
Campo de visão	14 x 10 mm - 520 x 390 mm
Largura	45 mm
Altura	45 mm
Comprimento	83,7 mm
Máx. corrente residual	1,5 A nas saídas 24 V
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente nas saídas sem carga	120 mA
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de proteção	IP65 IP67
Condições ambientais	Proteção contra iluminação externa ar do ambiente o mais limpo possível
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Autorização	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
Peso do produto	184 g
Tempo de exposição	40 µs ... 1.000 ms
Taxa de imagens (imagem completa)	185 fps
Tipo de sensor	Monocromático
Distância operacional	22 ... 1.000 mm
Ethernet, velocidade de transmissão de dados	100 Mbit/s
Ethernet, protocolos suportados	TCP/IP
Ethernet, conector	Conector M12
Ethernet, interface de bus	IEEE802.3U (100BaseT)
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, tampão	ABS Reforçado com fibra de vidro
Informação sobre material, corpo	Alumínio anodizado