


# módulo para posição intermediária DADM-DGC-40-A

Código da peça: 541702

FESTO

Próprio para atuador sem haste DGC.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	40
Posição de instalação	Nos dois lados
Deteção de posição	Para sensor de proximidade
Pressão de operação Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Pressão de trabalho	2,5 ... 8 bar
Pressão operacional	36,25 ... 116 psi
Velocidade máxima de impacto	3 m/s
Máx. tempo de oscilação	300 ms
Precisão de repetição	0,02 mm
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	970 g
Tipo de fixação	Fixado no atuador DGC
Conexão pneumática	M5
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do parafuso de encosto	Aço galvanizado
Material das vedações	TPE-U(PU)
Material do corpo	Liga de alumínio anodizado
Material da alavanca	Aço alta liga, inoxidável
Material do fixador	Aço alta liga, inoxidável
Material da porca	Aço galvanizado
Ajuste fino	4 mm
Modo de operação	de dupla ação