

válvula solenoide


VZWM-L-M22C-G1-F4

Código da peça: 546150

★ Linha de produtos básicos

servocontrolado, com diafragma, conexão G1"

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Válvula diafragma servopilotado
Tipo de acionamento	elétrico
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Preferencialmente na vertical
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Conexão da válvula de processo	G1
Conexão elétrica	Bobina eletromagnética tipo MD-... , a bobina pode ser encomendada como acessório
Diâmetro nominal	27,5 mm
Função de válvula	2/2 vias, monoestável
Sentido do fluxo	não reversível
Meio	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] Gases inertes Água Fluidos neutros
Pressão de trabalho da válvula de processo para meios líquidos	0,5 ... 6 bar
Pressão de trabalho da válvula de processo para meios gasosos	0,5 ... 10 bar
Pressão diferencial	0,5 bar
Tipo de pilotagem	servopilotado
Viscosidade máx.	22 mm ² /s
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura de meios líquidos	5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Vazão Kv	10,7 m ³ /h
Vazão nominal padrão	11.700 l/min
Tempo de comutação, ligado	15 ms
Tempo de conexão para meios líquidos	400 ms
Tempo de comutação, desligado	12 ms
Tempo de desconexão para meios líquidos	750 ms
Valor b	0,57
Valor C	41 l/sbar
Observações sobre material	Conforme RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Material do corpo	Latão
Informação sobre material, corpo	2.0402
Material das vedações	NBR
Material do tubo de imersão	Aço alta liga
Peso do produto	1.200 g
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU relativa a aparelhos de pressão
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	Regulamento do Reino Unido para dispositivos de pressão
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Máx. torque de aperto para parafuso da tampa	30 Nm
Máximo torque de aperto na rosca de conexão	350 Nm
Torque máx. de aperto para fixação da bobina	0,5 Nm