


# Transdutor de sinais SVE4-US-R-HM8-2P-M8

Cód. do item: 544217

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                              | Valor                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificação                                | Marca RCM<br>c UL us - Listed (OL)                                                              |
| Temperatura do ambiente UL                  | -20 oC...60 oC                                                                                  |
| Marca CE (ver declaração de conformidade)   | conforme a diretiva EU-EMV<br>em conformidade diretiva UE-RoHS                                  |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentação do Reino Unido para EMV<br>conforme regulamentação RoHS, do Reino Unido |
| Indicação sobre os materiais                | Conformidade RoHS                                                                               |
| Faixa do sinal                              | 0 - 10 V +/- 0,3 V                                                                              |
| Temperatura ambiente                        | -20 oC...70 oC                                                                                  |
| Saída de comutação                          | 2xPNP                                                                                           |
| Função de comutação                         | Livremente programável                                                                          |
| Função do elemento de conexão               | comutável                                                                                       |
| Proteção contra curto-circuito              | Cíclico                                                                                         |
| Resistência a sobrecarga                    | Disponível                                                                                      |
| Amplitude de tensão de funcionamento CC     | 10 V...30 V                                                                                     |
| Conexão elétrica 1, tipo de conexão         | Soquete                                                                                         |
| Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão   | M8x1 codificação A, conforme EN 61076-2-104                                                     |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios    | 4                                                                                               |
| Conexão elétrica 1, tipo de fixação         | Trava de parafuso                                                                               |
| Conexão elétrica 2, tipo de conexão         | Conector macho                                                                                  |
| Conexão elétrica 2, técnica de conexão      | M8x1 codificação A, conforme EN 61076-2-104                                                     |
| Conexão elétrica 2, número de pinos/fios    | 4                                                                                               |
| Conexão elétrica 2, tipo de fixação         | Trava de parafuso                                                                               |
| Peso do produto                             | 19 g                                                                                            |
| Material corpo                              | ABS                                                                                             |
| Possibilidades de ajuste                    | Teach-In                                                                                        |
| Grau de proteção                            | IP65                                                                                            |
| Classe de resistência à corrosão KBK        | 2 - resistência moderada à corrosão                                                             |
| Conformidade LABS                           | VDMA24364-B2-L                                                                                  |