


interface elétrica VABE-S6-1LF-C-A4-E

Código da peça: 549042

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Interface fieldbus	Conector M12x1/4 pólos Conector, M12x, 4 pólos
Quantidade máxima de bobinas eletromagnéticas	4
Quantidade de escravos por aparelho	1
Quantidade máxima de saídas	4
Quantidade máxima de entradas	4
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV Conforme Diretriz EU sobre baixa tensão
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	850 g
Conexão elétrica	Fieldbus através do CPX
Faixa de endereçamento	1 ... 31 (0) Ajuste através do dispositivo de endereçamento AS-i
Separação galvânica, interface fieldbus	Acoplador óptico
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR PUR
Material do corpo	Injetados de alumínio PA