

# cilindro compacto ADN-3"-3/4"-A-P-A

Código da peça: 557156

FESTO

conforme ISO 21287, com detecção de posição e rosca externa na haste.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0,75 "
Diâmetro do êmbolo	3"
Rosca da haste	5/8-18 UNF-2A
Com base na norma padrão	ISO 21287
Amortecimento	P: Anéis/placas de amortecimento elástico nas posições finais de curso
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de dupla ação
Extremidade da haste	Rosca externa
Princípio construtivo	Êmbolo Haste Tubo perfilado
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Variante	Haste do êmbolo unilateral
Pressão de operação Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	1 ... 10 bar
Pressão operacional	14,5 ... 145 psi
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Energia de impacto nas posições finais	1,327 ft-lbf
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), retorno	635,535 lbf
Força teórica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanço	678,024 lbf
Massa móvel com curso de 0 mm	14,16 oz
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	2,797 oz
Peso básico para curso de 0 mm	46,02 oz
Peso adicional por 10 mm de curso	0,885 oz
Tipo de fixação	com furo passante com rosca interna com acessórios Opcional:
Conexão pneumática	1/8 NPT
Material do parafuso de flange	Aço
Material da proteção	Alumínio fundido, revestido
Material das vedações dinâmicas	TPE-U(PU)
Material da haste do pistão	Aço alta liga
Material da camisa do atuador	Liga de alumínio, anodizado