



Atuador linear de fuso EGSA-60-300

Código da peça: 558202

FESTO

para posicionamento extremamente dinâmico.



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	300 mm
Dimensões	60
Reserva de curso	13 mm
Folga de inversão	$\leq 20 \mu\text{m}$
Diâmetro do fuso	12,7 mm
Passo do fuso	25,4 mm/U
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Eixo cartesiano eletromecânico
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor
Referenciação	Chave de referência
Tipo de eixo	Fuso com esferas recirculantes
Aceleração máx.	15 m/s ²
Velocidade máxima	1 m/s
Precisão de repetição	$\pm 0,01 \text{ mm}$
Classe de resistência à corrosão KBK	0
Nível de pressão acústica	$< 62 \text{ dB(A)}$
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	10 ... 40 °C
Flexão em função da carga e do curso da guia	Diagrama
Torque de acionamento máximo	8,3 Nm
Força máx. Fx no cursor da guia	1.960 N
Força máx. Fy no cursor da guia	200 N
Força máx. Fz no cursor da guia	200 N
Torque máx. Mx no cursor da guia	25 Nm
Torque máx. My no cursor da guia	70 Nm
Torque máx. Mz no cursor da guia	70 Nm
Força radial máxima no eixo motor	110 N
Máx. força de avanço Fx	200 N
Torque de acionamento sem carga	0,1 Nm
Valor de referência para carga útil, horizontal	10 kg
Valor de referência para carga útil, vertical	6 kg
Momento de inércia J _L por kg de carga útil	0,00164 kgcm ²
Momento de inércia J _O	0,00378 kgcm ²
Constante de avanço	25,4 mm/U
Massa móvel	2.250 g
Peso do produto	5.100 g
Tipo de fixação	Rosca interna e bucha centralizadora
Informação sobre material, cabeçote traseiro	Liga de alumínio anodizado
Informação sobre material, perfil	Liga de alumínio anodizado
Observações sobre material	Conforme RoHS

Característica	Valor
Informação sobre material, tampa do acionamento	Liga de alumínio anodizado
Informação sobre material, trilho guia	Aço do mancal do rolamento
Informação sobre material, corpo	Liga de alumínio anodizado
Informação sobre material, rotor	Liga de alumínio anodizado
Informação sobre material, cursor	Liga de alumínio anodizado
Informação sobre material, fuso	Aço