


válvula solenoide VSVA-B-T32U-AD-D1-1R5L

Código da peça: 561360

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Função de válvula | 2x3/2 vias, aberta, monoestável |
| Tipo de acionamento | elétrico |
| Largura | 42 mm |
| Vazão nominal padrão | 1.100 l/min |
| Pressão de operação Mpa | 0,3 ... 1 MPa |
| Pressão de trabalho | 3 ... 10 bar |
| Princípio construtivo | Válvula de carretel |
| Tipo de retorno | Mola pneumática |
| Autorização | c UL us - Recognized (OL) |
| Classe de proteção | IP65 NEMA 4 |
| Diâmetro nominal | 11 mm |
| Dimensão da grade | 43 mm |
| Função de ar de escape | regulável Via placa reguladora de fluxo Via base de montagem individual |
| Princípio de vedação | não temperado |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Conforme norma | ISO 5599-1 |
| Acionamento auxiliar manual | Com trava Pulsante |
| Tipo de pilotagem | servopilotado |
| Alimentação de ar servopilotada | interno |
| Sentido do fluxo | não reversível |
| Cobertura | cobertura positiva |
| Indicador de status do sinal | LED |
| Vazão da válvula | 1.600 l/min |
| Vazão da válvula na base de conexão individual | 1.200 l/min |
| Vazão da válvula conectada pneumáticamente | 1.100 l/min |
| Tempo de comutação, desligado | 38 ms |
| Tempo de comutação, ligado | 20 ms |
| Tempo de abertura e fechamento | 100 % |
| Máx. pulso de teste positivo com sinal 0 | 1.600 µs |
| Máx. pulso de teste negativo com sinal 1 | 1.100 µs |
| Dados característicos da bobina | 24 V DC: 1.3 W |
| Flutuações de tensão admissíveis | +/- 10 % |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes) |
| Resistência à vibração | Teste de aplicação do transporte com grau de severidade 2 conforme FN 942017-4 e EN 60068-2-6 |
| Resistência a choques | Teste de choque com nível de gravidade 2 conforme FN 942017-5 e EN 60068-2-27 |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura do meio | -5 ... 50 °C |

| Característica | Valor |
|----------------------------|---|
| Umidade relativa do ar | 0 - 90 % |
| Meio de pilotagem | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Peso do produto | 442 g |
| Conexão elétrica | de 3 pinos M12x1 Conector central design redondo |
| Tipo de fixação | na base de conexão |
| Conexão pneumática 1 | Base de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
| Conexão pneumática 2 | Base de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
| Conexão pneumática 3 | Base de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
| Conexão pneumática 4 | Base de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
| Conexão pneumática 5 | Base de conexão tamanho 1 conforme ISO 5599-1 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material das vedações | FPM HNBR NBR |
| Material do corpo | Injetados de alumínio PA |
| Material dos parafusos | Aço galvanizado |