


guia passiva ELFR-...-35- -

Código da peça: 571435

FESTO



Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Curso de trabalho	50 ... 800 mm
Dimensões	35
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia deslizante Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia passiva sem acionamento
Aceleração máx.	50 m/s ²
Velocidade máxima	1 ... 3 m/s
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe de proteção	IP20
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Momento de inércia da área de 2º grau I _y	3,77E+03 mm ⁴
Momento de inércia da área de 2º grau I _z	4,19E+03 mm ⁴
Força máxima F _y	50 N
Força máxima F _z	50 N
Máx. resistência de deslocamento no curso em vazio	3 N
Valor de referência, capacidade de operação	5.000 km
Fator de massa adicional por 10 mm de curso	0 g
Peso básico para curso de 0 mm	1.200 g
Peso adicional por 10 mm de curso	23 g
Material do perfil	Liga de alumínio anodizado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da cobertura do atuador	Liga de alumínio anodizado
Material do trilho da guia	Aço
Material do carro	Liga de alumínio anodizado