


módulo de entrada CPX-L-16DE-16-KL-3POL

Código da peça: 572606

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões L x C x A	(incl. bloco de interligação) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Peso do produto	167 g
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Classe de proteção	IP20
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa (quando instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Autorização	c UL us - Listed (OL)
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	reforçado com PA
Indicadores LED	1 Diagnóstico coletivo 16 status do canal
Diagnóstico	Curto-circuito/sobrecarga por canal
Parametrização	Tempo de correção de entrada Tempo de prolongamento do sinal Comportamento após curto-circuito Monitoramento do módulo
Faixa de tensão operacional c.c.	18 ... 30 V
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo interno de corrente na tensão de trabalho	Típ. 15 mA
Número de entradas	16
Características entradas	IEC1131-T2, Typ 01
Nível de comutação	Sinal 0: ≤ 5 V Sinal 1: ≥ 15 V
Lógica de comutação entradas	PNP (comutação positiva)
Tempo de rebound	3 ms (0,1 ms, 10 ms, 20ms parametrizável)
Máx. corrente residual nas entradas por módulo	1,8 A
Isolamento elétrico canal-canal	não
Isolamento elétrico canal - barramento interno	não
Proteção (curto-circuito)	fusível eletrônico interno por módulo