



# garra paralela HGPL-63-60-A

Código da peça: 567827

Produto a ser descontinuado

Produto será descontinuado. Disponível até 2016. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	63
Curso por mordente	60 mm
Intercambialidade máxima	< 0,2 mm
Folga máxima angular do mordente ax, ay	< 0,2 deg
Folga máxima do mordente Sz	< 0,05 mm
Simetria de rotação	<= 0,2 mm
Precisão de repetição, garra	< 0,03 mm
Número de mordentes	2
Posição de instalação	Nos dois lados
Modo de operação	de dupla ação
Função de garra	Paralela
Princípio construtivo	Êmbolo duplo Guia Válvula de carretel Forma de T Cremalheira/pinhão
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Força total de fixação a 6 bar na abertura	2.466 N
Força total de fixação a 6 bar no fechamento	2.742 N
Pressão de trabalho	3 ... 8 bar
Frequência operacional máxima da garra	< 1 Hz
Tempo mínimo de abertura a 6 bar	410 ms
Tempo de fechamento mínimo a 6 bar	330 ms
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Força de fixação por castanha a 6 bar, na abertura	1.233 N
Força de fixação por castanha a 6 bar, no fechamento	1.371 N
Momento de inércia	470,07 kgcm <sup>2</sup>
Força máxima no mordente Fz estática	9.000 N
Torque máximo no mordente Mx estático	300 Nm
Torque máximo no mordente My estático	200 Nm
Torque máximo no mordente Mz estático	250 Nm
Intervalo de lubrificação para elementos de guia	5 Mio SP
Massa máx. por mordente externo	940 g
Peso do produto	10.460 g
Tipo de fixação	Rosca interna e bucha centralizadora Com furo passante e bucha centralizadora
Conexão pneumática	G1/8
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	Alumínio anodizado liso
Informação sobre material, mordentes	Aço temperado