

# unidade de manipulação EHMZ-EGC-80-BS-KF- -

Código da peça: 8004623

FESTO



A título de exemplo

## Ficha técnica

Especificações técnicas gerais – os valores individuais dependem da sua configuração.

Característica	Valor
Curso de trabalho	100 ... 1.000 mm
Diâmetro do fuso	15 mm
Passo do fuso	10 ... 20 mm/U
Posição de instalação	vertical
Princípio construtivo	Módulo linear eletromecânico com fuso
Detecção de posição	Para sensor de proximidade
Aceleração máx.	15 m/s <sup>2</sup>
Velocidade máxima	0,5 ... 1 m/s
Precisão de repetição	±0,02 mm
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	5 ... 45 °C
Máx. força de avanço F <sub>x</sub>	600 N
Constante de avanço	10 ... 20 mm/U
Observações sobre material	Conforme RoHS