


sensor de reflexão direta SOOE-BS-R-PNLK-T

Código da peça: 8075664

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Design	montagem em bloco
Conforme norma	EN 60947-5-2
Autorização	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Órgão emissor do certificado	UL E232949
Observações sobre material	Conforme RoHS
Princípio de medição	Optoeletrônico
Método de detecção	Sensor de reflexão direta com supressão do fundo
Tipo de luz	vermelho LED
Diâmetro máximo do ponto luminoso	20 mm com alcance do sensor 350 mm
Diâmetro mínimo do objeto	10 mm
Alcance	5 ... 350 mm
Temperatura ambiente	-40 ... 60 °C
Máx. diferença entre preto e branco	15 %
Material de referência	Branco padrão 90%, 100x100 mm
Saída de comutação	Contrafase
Função do elemento de comutação	Comutável PNP comutação para claro NPN comutação para escuro
Histerese	21 mm
Frequência máxima de comutação	500 Hz
Corrente máxima de saída	100 mA
Queda de tensão	0 ... 1,5 V
Função do temporizador	via IO-Link®
Resistência a curto-circuito	por pulso
Protocolo	IO-Link
IO-Link, protocolo	Device V 1.1
IO-Link, perfil	Smart sensor profile
IO-Link, classes de função	Variável de Dados de Processo (PDV) Identificação Diagnóstico Teach channel Canal de sinal de comutação (SSC)
IO-Link, modo de comunicação	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, suporte para modo SIO	sim
IO-Link, tipo de conexão	A
IO-Link, largura dos dados processados na saída	2 bit
IO-Link, conteúdo de dados de processamento OUT	1 bit (Emitter disable) 1 bit (Hold)
IO-Link, largura dos dados processados na entrada	1 bit
IO-Link, conteúdo dos dados de processo IN	1 bit SSC (Switching Signal)

Característica	Valor
IO-Link, tempo mínimo de ciclo	2,3 ms
IO-Link, espaço de memória necessário	2 Kilobyte
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 30 V
Ondulação residual	10 %
Corrente sem carga	25 mA
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Conector
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	M8x1, codificação A conforme EN 61076-2-104
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	Trava de parafuso
Material do contato elétrico	Latão, banhado a ouro
Tipo de fixação	Com furo passante para parafuso M3
Torque	0,8 Nm
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	10 g
Material do corpo	PC PMMA
Indicador de disponibilidade operacional	LED verde
Indicador do estado de comutação	LED amarelo
Opções de ajuste	IO-Link Potenciômetro Teach-In
Faixa de ajuste, limite inferior	25 mm
Limite máximo da faixa de ajuste	350 mm
Classe de proteção	IP65 IP67 IP69K
Tensão de isolamento	500 V
Resistência da tensão de impacto	1 kV
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Grau de contaminação	3