



barreira luminosa SOOD-TB-L-PN

Código da peça: 8075661

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Design	montagem em bloco
Conforme norma	EN 60947-5-2
Autorização	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Órgão emissor do certificado	UL E232949
Observações sobre material	Conforme RoHS
Princípio de medição	Optoeletrônico
Método de detecção	Barreira de luz Emissor Receptor
Tipo de luz	Laser vermelho
Diâmetro máximo do ponto luminoso	20 mm a 10000 mm
Alcance	0 ... 10.000 mm
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Saída de comutação	Contrafase
Função do elemento de comutação	PNP comutação para escuro NPN comutação para claro
Frequência máxima de comutação	2.000 Hz
Corrente máxima de saída	50 mA
Queda de tensão	0 ... 1,5 V
Resistência a curto-circuito	por pulso
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 30 V
Ondulação residual	10%
Corrente sem carga	11 mA
Proteção contra inversão de polaridade	para todas as conexões elétricas
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Cabo com conector
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	M8x1, codificação A conforme EN 61076-2-104
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Conexão elétrica 1, tipo de montagem	Trava de parafuso
Material do contato elétrico	Latão, banhado a ouro
Comprimento do cabo	150 mm
Propriedades do cabo	Padrão
Material da blindagem de cabo	TPE-U(PUR)
Tipo de fixação	com furo passante
Torque	0,5 Nm
Posição de instalação	Nos dois lados
Peso do produto	20 g
Material do corpo	ABS PC TPE-U(PU)
Indicador de disponibilidade operacional	LED verde

Característica	Valor
Indicador do estado de comutação	LED amarelo
Indicador de reserva operacional	LED amarelo intermitente
Classe de proteção	IP65 IP67
Tensão de isolamento	500 V
Resistência da tensão de impacto	1 kV
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe de proteção laser	1
Grau de contaminação	3