

# Conjunto de prensas servo-accionadas YJKP

Código da peça: 8077950

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Força de prensagem	0 ... 17 kN
Curso de trabalho	100 ... 400 mm
Comprimento do cabo	5 ... 15 m
Frequência de escaneamento	1.000 Hz
Protocolo	EtherNet/IP Modbus TCP OPC-UA PROFINET IO TCP/IP
Posição de instalação	Nos dois lados
Tipo de motor	Servomotor
Aceleração máx.	2 m/s <sup>2</sup>
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Velocidade de avanço	0 ... 250 mm/s
Precisão FS	0,25 %FS
Máxima carga útil	19,5 ... 95 kg
Peso do produto	5,5 ... 66,7 kg
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Temperatura de armazenamento	-10 ... 60 °C
Classe de proteção	IP20
Umidade relativa do ar	0 - 90 %
Observações sobre material	Conforme RoHS
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III