

módulo eletrônico VMPA-MPM-EMM-P5

Código da peça: 8111881

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Número máximo de posições de válvula	1
Quantidade máxima de bobinas eletromagnéticas	1
Proteção contra inversão de polaridade	sim
Tensão operacional c.c., tensão de carga	21,6 ... 26,4 V
Corrente nominal de arranque por bobina eletromagnética	60 mA a 30 ms
Corrente nominal com redução de corrente	22 mA após 30 ms
Isolamento elétrico canal - barramento interno	não
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa (quando instalado)
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	20 g
Conexão elétrica	Multipolo
Material do corpo	POM
Observações sobre material	Conforme RoHS