


bobina eletromagnética

VACC-S18-35-K4-3U-NM4ME

Código da peça: 8118180

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de acionamento	elétrico
Posição de instalação	Nos dois lados
Indicador da posição de comutação	não
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Classe de isolamento	H
Dados característicos da bobina	230 V AC: 50/60 Hz, potência: 3.5 VA 230 V CC: 3,5 W
Flutuações de tensão admissíveis	-15 % / +10 %
Proteção contra explosão certificação fora da União Europeia	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Órgão emissor do certificado	INMETRO DNV 19.0135X
Tipo de proteção contra a combustão de gás inflamável	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Tipo de proteção contra a combustão de poeiras combustíveis	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Temperatura do ambiente potencialmente explosivo	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Classe de proteção	IP66
Peso do produto	580 g
Conexão elétrica	Caixa de bornes, rosca para introduzir cabo M20x1,5
Observações sobre material	Conforme RoHS