



Ventil pneumatic VL/O-3-3/4

Cod: 10049

FESTO

Depinzand de varianta de conectare, normal deschis sau normal inchis



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 deschis/inchis, monostabil
tip de actionare	pneumatic
Latime	68 mm
Debit nominal	7.500 l/min
Presiune de operare Mpa	-0,095 ... 1 MPa
presiune de operare	-0,95 ... 10 bar
Structura constructiva	scaun tip taler
Tip de revenire	arcuri mecanice
Deschidere nominala	19 mm
Funcție de exhaustare a aerului	droselizabil
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Tip de comanda	direct
Alimentare cu aer a pilotului	extern
directie de curgere	reversibil
Suprapunere	acoperire negativa
Presiune de pilotare [Mpa]	0,1 ... 1 MPa
Presiune de comanda	1 ... 10 bar
Durata de deconectare	35 ms
Durata de conectare	12 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	1.200 g
Conectare electrica	prin bobina F, se comanda separat
tip fixare	Pe bara de racordare cu orificiu la alegere:
Racord aer de comanda 110	G1/4
Racord aer de comanda 12	G1/4
Conexiune pneumatica 1	G3/4
Conexiune pneumatica 11	G3/4
Conexiune pneumatica 2	G3/4
Conexiune pneumatica 3	G3/4
Conexiune pneumatica 33	G3/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune