


Gripper in 3 puncte DHDS-32-A

Cod: 1259493

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
Cursa bacului de gripper	3,9 mm
Precizia maxima de inlocuire	<= 0,2 mm
Jocul maxim de unghi al bacului de gripper "ax", "ay"	<= 0,2 deg
Jocul maxim al bacurilor de gripper Sz	<= 0,02 mm
Simetrie de rotatie	<= 0,2 mm
Precizie de repetare, gripper	<= 0,04 mm
Numarul bacurilor de gripper	3
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu actiune dubla
Funcție gripper	3 puncte
Structura constructiva	Parghie secventa de miscare ghidata
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Forța totală de prindere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), deschis	405 N
Forța totală de prindere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), inchis	345 N
presiune de operare	2 ... 8 bar
Frecventa maxima de operare a gripper-ului	<= 4 Hz
Timp minim de deschidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	44 ms
Timp minim de inchidere la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi)	51 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5
Temperatura mediului	5 ... 60 °C
Forța de prindere per bac la 0,6 Mpa (6 bari, 87 psi), deschis	135 N
Forța de prindere per bac la 0,6 Mpa (6 bari, 87 psi), inchis	115 N
Momentul de inertie al masei	0,79 kgcm ²
Forța maximă la bacul de gripper Fz static	150 N
Cuplu maxim la bacul gripper-ului Mx static	9 Nm
Cuplu maxim la bacul gripper-ului My static	9 Nm
Cuplu maxim la bacul gripper-ului Mz static	9 Nm
Intervalul de lubrifiere ulterioara a elementelor de ghidare	10 Mio SP
Masa maxima pe deget de gripper extern	150 g
Greutate produs	276 g
tip fixare	cu filet interior si stift de ajustaj
Conexiune pneumatica	M5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul capacului	PA
Materialul carcasei	Aluminiu din aliaj forjat, anodizat dur
Materialul bacurilor	otel inoxidabil aliaj inalt