


unidade de indicação e controle CDPX-X-E1-W-15

Código da peça: 8155218

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	422 mm
Profundidade de montagem	56 mm
Altura	267 mm
Comprimento	64 mm
Espessura máx. painel frontal	8 mm
Relógio de tempo real	sim
Protocolos de CLP suportados	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Desvio relógio de tempo real	< 100 ppm a 25°C
Número de cores	16 M
Indicador	com iluminação de fundo
Tipo de indicador	Cor TFT
Propriedade do display	Touchscreen
Tamanho do display	15,6"
Bateria de backup	Bateria de lítio, recarregável
Faixa de tensão operacional c.c.	10 ... 32 V
Resolução do display	1366x768 pixels
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Consumo de corrente na tensão operacional nominal	1,2 A
Autorização	c UL us - Listed (OL)
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 85 % não condensável
Classe de proteção	IP20 IP66
Observação sobre grau de proteção:	IP20 parte traseira IP66 parte dianteira
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Observação sobre a temperatura ambiente	para montagem vertical
Peso do produto	4.100 g
Interface CLP	RS485
Interface USB	sim
Funções adicionais	Slot para cartão SD
Interface Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Tipo de fixação	Montagem em painel frontal
Observações sobre material	Conforme RoHS
Software de programação	Designer Studio
Dados CPU	2 GB RAM