

sub-base VABX-A-P-EL-E12-MS6-SHUH

Código da peça: 8188448
Novo

FESTO

Ficha técnica

Característica	Valor
Quantidade máxima de bobinas eletromagnéticas	24
Dimensões L x C x A	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Observação sobre tensão de trabalho	Unidades de alimentação SELV/PELV necessárias Observar queda de tensão
Autorização	RCM Mark
Marca KC	KC-EMV
Certificação CE (veja Declaração de Conformidade)	conforme Diretriz EU-EMV conforme EU-RoHS-RL
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar	5 - 95 %
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Torque máximo montagem em parede	6 Nm
Peso do produto	131,1 g
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Sub-D
Saída do cabo	Reto
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Conexão pneumática 1	für Cartridge 15 mm
Conexão pneumática 5	für Cartridge 15 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da placa de conexão	reforçado com PA
Material da proteção	reforçado com PA
Material das vedações	NBR
Material da luva	Aço alta liga, inoxidável
Material do fixador	Aço alta liga, inoxidável
Material da porca	Aço alta liga, inoxidável