


Cuplaj EAMC-65-90-25-25

Cod: 123853

FESTO

pentru DGE



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	25 mm
Diametru de prindere 2	25 mm
marime de fabricatie	65
Lungime nominala	90 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	4.500 1/min
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	417 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	92 Nm
Greutate produs	535 g
Indicatie material	conform RoHS