



Senzor de proximitate SIEN-M12B-NO-S-L

Cod: 150405

FESTO

inductiv, cu distanta de comutare normala.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Corespunde normelor	EN 60947-5-2
Aprobare	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV
distanța nominala de comutare	2 mm
distanța de comutare asigurata	1,62 mm
Factori de reductie	Aluminiu = 0,4 Otel inoxidabil St 18/8 = 0,6 Cupru = 0,3 Alama = 0,5 otel St 37 = 1,0
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Precizie de repetare pentru conditii constante	0,1 mm
Iesire de comutare	NPN
Functie de element de comutare	dechizator
Histerezis	≤ 0,18 mm
Frecventa maxima de comutare	3.000 Hz
Curentul maxim de iesire	200 mA
Cadere de tensiune	≤ 2 V
Circuit de protectie inductiv	incorporat
Rezistenta la scurt-circuit	pulsatil
Domeniul tensiunilor de operare DC	10 ... 30 V
Pulsatii reziduale	± 10%
Curent de mers in gol	≤ 10 mA
protectie contra inversarii polaritatii	Pentru toate conexiunile electrice
Conectare electrica	3 pini M12x1 stecher
marime de fabricatie	M12x1
tip fixare	cu contrapiulita
tip instalare	coplanar
Greutate produs	30 g
Materialul carcasei	Alama PBTP nichelat
Afisarea starii de comutare	LED galben
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 70 °C
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L