

Servomotor EMMS-AS-70-S-LS-RRB

Cod: 1550885

FESTO

fara reductor.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Temperatura mediului	-40 ... 40 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Corespunde normelor	IEC 60034
Clasa de protectie a izolatiei	F
clasa masurare conform EN 60034-1	S1
Supraveghere temperatura	rezistenta PTC
Tip de protectie	IP54
Tehnologie de conectare electrica	stecher
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Aprobare	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Tensiune nominala de operare DC	360 V
Tensiune nominala DC	360 V
Tip comutare infasurari	Stea interior
Numarul de perechi de poli	4
Moment de rotatie de repaus	1,64 Nm
Cuplu nominal	1,43 Nm
Moment de rotatie de varf	3,1 Nm
Viteza nominala	5.300 1/min
Numarul maxim de turatii	6.450 1/min
Putere nominala motor	866 W
Curent nominal motor	2,2 A
Curent de varf	5 A
Constanta motorului	0,647 Nm/A
Tensiune constanta, faza-faza	39,47 mV/min
Rezistenta infasurare faza-faza	7,66 Ohm
Inductanta infasurari faza-faza	14,5 mH
Momentul de inertie total la antrenare	0,46 kgcm ²
Greutate produs	2.390 g
Incarcare axiala admisibila a arborelui	75 N
Incarcare radiala admisibila a arborelui	150 N
Senzor de pozitie a rotorului	Resolver
Interfata traductor pozitie rotor	SIN/COS Semnal analogic
Principiu de masurare traductor pozitie rotor	inductiv
Momentul de oprire al franei	2 Nm
tensiune de operare DC frana	24 V
consumul de putere la frana	11 W
Momentul de inertie al franei	0,07 kgcm ²
Cicluri frana de mentinere	10 mil. actionari in gol (fara frecare)
MTTF, subcomponent	80 ani, encoder pozitie rotor 1769 ani, frana mentinere
MTTFd, subcomponent	160 ani, encoder pozitie rotor