


# Servomotor EMMS-AS-70-MK-LV-RR

Cod: 1550962

FESTO

fara reductor.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Temperatura mediului	-40 ... 40 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Corespunde normelor	IEC 60034
Clasa de protectie a izolatiei	F
clasa masurare conform EN 60034-1	S1
Supraveghere temperatura	rezistenta PTC
Tip de protectie	IP54
Design arbore cheie Woodruff	DIN 6885 A 4 x 4 x 16
Tehnologie de conectare electrica	stecher
Indicatie material	conform RoHS
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Aprobare	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Tensiune nominala de operare DC	360 V
Tensiune nominala DC	360 V
Tip comutare infasurari	Stea interior
Numarul de perechi de poli	4
Moment de rotatie de repaus	2,57 Nm
Cuplu nominal	2,28 Nm
Moment de rotatie de varf	8,3 Nm
Viteza nominala	4.600 1/min
Numarul maxim de turatii	5.570 1/min
Putere nominala motor	1.100 W
Curent nominal motor	3,02 A
Curent de varf	12,5 A
Constanta motorului	0,757 Nm/A
Tensiune constanta, faza-faza	45,69 mVmin
Rezistenta infasurare faza-faza	5,08 Ohm
Inductanta infasurari faza-faza	10,1 mH
Momentul de inertie total la antrenare	0,62 kgcm <sup>2</sup>
Greutate produs	2.790 g
Incarcare axiala admisibila a arborelui	75 N
Incarcare radiala admisibila a arborelui	200 N
Senzor de pozitie a rotorului	Resolver
Interfata traductor pozitie rotor	SIN/COS Semnal analogic
Principiu de masurare traductor pozitie rotor	inductiv
MTTF, subcomponent	80 ani, encoder pozitie rotor
MTTFd, subcomponent	160 ani, encoder pozitie rotor