

Cilindru compact ADVULQ-80- -A-P-A-S206

Cod: 156178


Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

FESTO

Pentru inel magnetic. Asigurat antirotatie prin tija patrata a pistonului.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Reprezentare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	1 ... 400 mm
Diametru piston	80 mm
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu actiune dubla
Capat tija	Filet exterior
Structura constructiva	Piston tija
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
variante	Prin, tija tubulara Garnituri rezistente la caldura, maxim 120°C
siguranta contra torsiunii/ghidaj	tija patrata
Presiune de operare Mpa	0,08 ... 1 MPa
presiune de operare	1 ... 10 bar
Presiune de operare	11,6 ... 145 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 120 °C
energia de impact in pozitiiile finale	0,075 J
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	2.827 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	2.827 N
tip fixare	cu orificiu cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica	G1/8
Materialul flansei filetate	otel galvanizat
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor dinamice	FPM
Materialul tijei	otel aliaj inalt
Materialul corpului cilindrului	Aliaj de aluminiu forjat