


Cablu de conectare NHSB-A1-30-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Cod: 1585798

FESTO

pentru actionari liniare DFPI.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime tub de protectie	30 m
pozitie instalare	oricare
utilizare in afara domeniului	C1 - zone de utilizare protejate la intemperii
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
umiditatea relativa a aerului	5 - 100 % cu condensare
tip de protectie	IP65 IP67 IP68 IP69K NEMA 4
temperatura mediului	-20 ... 60 °C
temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 60 °C
Conexiune electrica 1	Stecker drept, 5-pin
Conexiune electrica 2	Capat deschis, 5 fire
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere
racord pneumatic	pentru tub cu diametru exterior 10 mm pentru tub cu diametru exterior 8 mm
raza min. de curbura a cablului	100 mm
structura cablului	5 x 0,75 mm ²
greutate produs	7.500 g
indicatie material	contine substante cu LABS conform RoHS
informatii referitoare la material pentru furtun de protectie	PA
Informatii material racorduri tuburi protejate	PA
informatii referitoare la material pentru invelis de cablu	PVC
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE