


# Servomotor EMMS-AS-55-S-HS-TM

Cod: 1569761

FESTO

fara reductor.



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                | valoare   |
|---|---|
| Temperatura mediului                          | -10 ... 40 °C   |
| Temperatura de depozitare                     | -20 ... 60 °C   |
| Umiditatea relativa a aerului                 | 0 - 90 %  |
| Corespunde normelor                           | IEC 60034   |
| Clasa de protectie a izolatiei                | F   |
| clasa masurare conform EN 60034-1             | S1  |
| Supraveghere temperatura                      | rezistenta PTC  |
| Tip de protectie                              | IP54  |
| Tehnologie de conectare electrica             | stecher   |
| Indicatie material                            | conform RoHS  |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK          | 2 - Rezistenta moderata la coroziune  |
| Aprobare                                      | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)   |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)   | conform directivei europene EMV<br>conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute |
| Tensiune nominala de operare DC               | 565 V   |
| Tensiune nominala DC                          | 565 V   |
| Tip comutare infasurari                       | Stea interior   |
| Numarul de perechi de poli                    | 4   |
| Moment de rotatie de repaus                   | 0,46 Nm   |
| Cuplu nominal                                 | 0,31 Nm   |
| Moment de rotatie de varf                     | 1,62 Nm   |
| Viteza nominala                               | 7.600 1/min   |
| Numarul maxim de turatii                      | 9.840 1/min   |
| Putere nominala motor                         | 246 W   |
| Curent nominal motor                          | 0,49 A  |
| Curent de varf                                | 2,7 A   |
| Constanta motorului                           | 0,635 Nm/A  |
| Tensiune constanta, faza-faza                 | 40,58 mV/min  |
| Rezistenta infasurare faza-faza               | 56,9 Ohm  |
| Inductanta infasurari faza-faza               | 38,1 mH   |
| Momentul de inertie total la antrenare        | 0,11 kgcm <sup>2</sup>  |
| Greutate produs                               | 1.300 g   |
| Incarcare axiala admisibila a arborelui       | 75 N  |
| Incarcare radiala admisibila a arborelui      | 140 N   |
| Senzor de pozitie a rotorului                 | Encoder absolut multi-tura  |
| Interfata traductor pozitie rotor             | EnDat 22  |
| Principiu de masurare traductor pozitie rotor | inductiv  |
| Rezolutie traductor pozitie rotor             | 19 Bit  |
| MTTF, subcomponent                            | 76 ani, encoder pozitie rotor   |
| MTTFd, subcomponent                           | 152 ani, encoder pozitie rotor  |