

Cilindru compact AEVUZ-40-10-P-A

Cod: 157232

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Cu inel magnetic. Capatul tijei cu filet interior.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| cursa | 10 mm |
| Diametru piston | 40 mm |
| Amortizare | P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa |
| pozitie instalare | Oricare |
| Mod de functionare | cu simpla actiune cu tragere |
| Capat tija | Filet interior |
| Structura constructiva | Piston tija |
| Detectarea pozitiei | pentru senzori de proximitate |
| variante | tija unilaterala |
| Presiune de operare Mpa | 0,08 ... 1 MPa |
| presiune de operare | 0,8 ... 10 bar |
| Presiune de operare | 11,6 ... 145 psi |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| energia de impact in pozitii finale | 0,52 J |
| Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans | 636 N |
| Masa in miscare la 0 mm cursa | 63 g |
| Adaos de masa la 10 mm cursa | 9 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 433 g |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 59 g |
| tip fixare | cu orificiu cu accesorii la alegere: |
| Conexiune pneumatica | G1/8 |
| Materialul flansei filetate | otel galvanizat |
| Materialul protectiei | Aliaj de aluminiu forjat |
| Materialul etansarilor dinamice | NBR TPE-U(PU) |
| Materialul tijei | otel aliaj inalt |
| Materialul corpului cilindrului | Aliaj de aluminiu forjat |