


Robinet cu bila

VZBA-1/2"-GG-63-T-22-F0304-V4V4T

Cod: 1686636

FESTO

ventil 2/2, flansa F0304, cu filet conform EN 10226-1



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Ventil sfera cu 2 cai
tip de actionare	mecanic
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
tip fixare	montare in linie
Conectare ventil de proces	Rp1/2
Afisarea pozitiei de comutare	Sens canal = directie de curgere
Forma gaurii de flansa	F03 F04
Diametru interior	16 mm
Diametru nominal DN	15
functie ventil	2/2
Actionare manuala auxiliara	fara
directie de curgere	reversibil
Presiune nominala ventil	63
moment de actionare	10 Nm
bazat pe norme	DIN 3202-M3 EN 10226-1 ISO 5211
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaze inerte Apa (fara vapori) Fluide neutre La cerere alte medii
Temperatura medie	-10 ... 200 °C
Debit Kv	19,4 m3/h
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Materialul carcasei	otel inoxidabil aliaj inalt
Cod material carcasa	1.4408
Materialul etansarilor	PTFE ranforsat PTFE
Materialul bilei	otel inoxidabil aliaj inalt
Numar material sfera	1.4408
Materialul axului	otel inoxidabil aliaj inalt
Cod referitor la material pentru arbore	1.4401
Greutate produs	650 g
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune