

# Flansa pivotanta SNCB-32-R3

Cod: 176944

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
bazat pe norme	ISO 15552
variante	Protectie ridicata la coroziune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - Rezistenta ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F5a
Temperatura mediului	-40 ... 90 °C
Greutate produs	100 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Aluminiu turnat sub presiune cu capac de protectie
Materialul pinului de montaj	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul rulmentului	Material plastic
Materialul saibei	otel galvanizat
Materialul suruburilor	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul sigurantei	Otel de arc, galvanizat