

Unitate de roto-translatie DSL-32-40-270-P-S20-FF-KF

Cod: 177237

FESTO

Permite echiparea cu senzori de proximitate. Miscarile de rotatie si de translatie pot fi comandate independent. Unghiul de rotatie de la 0° la 270° reglabil continuu.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
unghi de amortizare	1,7 deg
domeniu de reglare a unghiului de oscilatie	270 deg
cursa	40 mm
diametru piston	32 mm
unghi de oscilatie	272 deg
amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete
pozitie instalare	oricare
ajustare fina	5 deg
modul de functionare	cu actiune dubla
structura constructiva	aripa oscilanta
recunoasterea pozitiei	pentru senzori inductivi pentru senzor de proximitate
variante	S20: tija bilaterala, tubulara
siguranta contra torsiunii/ghidaj	ghidaj cu bile
presiune de operare	2,5 ... 8 bar
viteza max. de impact	500 mm/s
frecventa max. de oscilatie la 6 bar	2 Hz
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
lungime de amortizare	8 mm
moment de rotatie la 6 bar	10 Nm
forta teoretica la 6 bar, revenire	294 N
forta teoretica la 6 bar, inaintare	403,5 N
moment de inertie admisibil	0,0021 kgm ²
adaos de greutate la 10 mm cursa	109 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	3.120 g
greutate produs	3.120 g
tip fixare	prins cu clama in canelura T cu filet exterior la alegere:
racord pneumatic	G1/8
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu eloxat
informatii referitoare la material pentru etansari	TPE-U(PU)
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu eloxat lis
informatii referitoare la material pentru tija de piston	Otel imbunatatit