

Unitate de preparare a aerului LFR-3/4-D-MAXI-KD-A

Cod: 185754



Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

constand din filtru/regulator, ventil on-off electric 24 V DC, fara mufa, si ventil de crestere progresiva a presiunii, cu vincluri de montare.

Cu purjare automata.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Maxi
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	40 µm
purjare	complet automat
Structura constructiva	ventil on-off Filtru regulator cu manometru Ventil de siguranta
Cantitatea maxima de condens	80 cm ³
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
Afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	3 ... 12 bar
Domeniu reglare presiune	2,5 ... 12 bar
Histerezis presiune maxima	0,2 bar
Debit nominal	5.000 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	3.100 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	G3/4
Conexiune pneumatica 2	G3/4
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC