

# Unitate de preparare a aerului LFR-1/4-D-MINI-KE-A



Cod: 185758

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

constand din filtru/regulator si modul de ramificatie si releu de presiune, fara mufa, cu placi de montare. Cu purjare automata.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Mini
serie	D
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	40 µm
purjare	complet automat
Structura constructiva	Modul de ramificare Releu de presiune Filtru regulator cu manometru
Cantitatea maxima de condens	22 cm <sup>3</sup>
Protectie pahar	pahar de protectie metalic
Afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	2 ... 12 bar
Domeniu reglare presiune	0,5 ... 12 bar
Histerezis presiune maxima	0,15 bar
Debit nominal	1.140 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	1.000 g
tip fixare	montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Materialul carcusei	zinc turnat sub presiune
Materialul paharului	PC