


Suport ventuza de vacuum ESH-HB-2-PK

Cod: 189206

FESTO

fara compensator de inaltime, conexiune vacuum laterala.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Volum	0,188 cm ³
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	racord de vacuum lateral
Atribuire suport de ventuza	marimea 2
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	11 g
tip fixare	cu filet interior
Fixarea ventuzei	Diametru 4 mm
Racord de vacuum	PK-4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR otel
Materialul suportului	Aluminiu Alama nichelata POM Otel calit otel aliaj inalt