



Rezervor de aer comprimat VZS-5-B

Cod: 192160

FESTO

conform directivei EU 87/404/EEC si EN 286-1:1998.
Tip iesit din fabricatie. Livrabil pana in 2011.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
volum	5 l
pozitie instalare	evacuare condens inspre partea de jos
corespunde normelor	EN 286-1
presiune de operare	-0,95 ... 16 bar
mediu de operare	Azot aer comprimat
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente de presiune simple
clasa de rezistenta la coroziune KBK	4
temperatura mediului	-10 ... 100 °C -10 ... 100 °C
aprobare	TÜV
Moment de strangere max., filet conectare	130 Nm
Moment de strangere max., purja condens	27 Nm
greutate produs	3.500 g
tip fixare	cu gaura de trecere
racord evacuare condensat	G3/8
racord pneumatic	G1
indicatie material	Fara cupru si PTFE
Material informativ pentru rezervor aer	otel lacuit