


Generator de vacuum VN-07-L-T3-PI4-VI4-RO1

Cod: 193591

FESTO

Standard, rata mare de aspirare, latime 14 mm, forma T cu filet interior si amortizor deschis.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| Deschidere nominala ajutoraj Laval | 0,7 mm |
| Marimea ramei | 14 mm |
| Tip amortizor zgomot | deschis |
| pozitie instalare | Oricare |
| Caracteristica ejectorului | Debit de absorbtie ridicat standard |
| Functie integrata | Amortizor de zgomot deschis |
| Structura constructiva | in forma de T |
| Presiunea de operare pentru debitul maxim de aspirare | 6,2 bar |
| presiune de operare | 1 ... 8 bar |
| Presiune nominala de operare | 6 bar |
| Debitul maxim de aspirare fata de atmosfera | 38,8 l/min |
| timp alimentare la presiune de operare nominala | 0,5 s |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere imposibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | 0 ... 60 °C |
| Nivel zgomot la presiunea nominala de operare | 66 dB(A) |
| Temperatura mediului | 0 ... 60 °C |
| Cuplu de strangere maxim | 0,5 Nm |
| Greutate produs | 24 g |
| tip fixare | cu orificiu cu accesorii |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 3 | Amortizor de zgomot deschis |
| Racord de vacuum | G1/8 |
| Materialul filetelui de conectare | Aliaj din aluminiu forjat, eloxat Alama nichelata |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul duzei de receptare | POM |
| Materialul carcusei | ranforsat POM |
| Materialul amortizorului de zgomot | PE |
| Materialul duzei emiătorului | Aliaj de aluminiu forjat |