


# Cablu DUO NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

Cod: 2903567

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
bazat pe norme	EN 61076-2-101
Structura constructiva	Distribuitor tip Y cu cablu pe partea de field device si controller
Tip de distribuitor	1 la 2
Funcții suplimentare	Conectarea senzorului si controller-ului la regulatorul de presiune proportional
Identificarea cablului	fara suport pentru eticheta
Greutate produs	377 g
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	rotund
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	M12x1, codificare A conform EN 61076-2-101
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	8
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	6
Conexiune electrica 1, tipul de montaj	Surub de reglare
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	cablu
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	capat deschis
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	5
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	5
Conexiunea electrica 3, functie	Camp magnetic lateral
Conexiunea electrica 3, tipul conexiunii	cablu
Conexiunea electrica 3, tehnologie de conectare	capat deschis
Conexiunea electrica 3, numar de pini/fire	3
Conexiunea electrica 3, pini/fire ocupate	3
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 30 V
Sarcina de curent acceptabila la 40°C	2 A
Rezistenta la tensiune	0,8 kV
Lungime cablu 1	5 m
Lungime cablu 2	5 m
Diametru cablu 1	5,3 mm
Diametru cablu 2	4,5 mm
Structura cablului	3x0,25 5x0,25 ecranat
Sectiunea transversala a conductorului	0,25 mm <sup>2</sup>
Tip de protectie	IP65 IP67
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-25 ... 80 °C
Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile	-5 ... 80 °C
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS

Caracteristica	valoare
Grad de contaminare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Materialul invelisului cablului	TPE-U(PUR)
Culoare invelis cablu	negru
Materialul carcasei	TPE-U(PUR)
Culoare carcasa	negru
Materialul suruburilor cu blocare	Alama nichelata
Materialul etansarilor	FPM
Materialul contactului electric	Alama, placata cu aur
Materialul izolatiei	PVC