


Cilindru standard DNGL-63- -PPV-A

Cod: 30052

FESTO

asigurat la rotire, conform ISO 15552, NF E 49 003.1 SI UNI 10 290,
pentru sesizare fara contact, amortizare reglabila la capete.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| cursa | 1 ... 500 mm |
| diametru piston | 63 mm |
| filet tija de piston | M16x1,5 |
| bazat pe norme | ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| amortizare | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete |
| pozitie instalare | oricare |
| capat tija de piston | filet exterior |
| structura constructiva | piston tija de piston |
| recunoasterea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| variante | tija de piston unilaterala |
| siguranta contra torsiunii/ghidaj | tije de piston patrata |
| presiune de operare | 0,6 ... 12 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| lungime de amortizare | 23 mm |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 1.682 N |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 1.870 N |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 60 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 1.725 g |
| tip fixare | cu accesorii |
| racord pneumatic | G3/8 |
| informatii referitoare la material pentru capac | aluminiu |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR TPE-U(PU) |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru teava de cilindru | aliaj maleabil aluminiu |