


Cilindru standard DNGZK-32- -PPV-A-S3


Cod: 34938

FESTO

conform ISO 15552, NF E 49 003.1 SI UNI 10 290, cu teava profil, pentru sesizare fara contact, cu fus oscilant si amortizare reglabila la capete.



Exemplary
representation



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| cursa | 1 ... 2.000 mm |
| diametru piston | 32 mm |
| filet tija de piston | M10x1,25 |
| bazat pe norme | ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| amortizare | PPV: amortizare pneumatica, reglabila la ambele capete |
| pozitie instalare | oricare |
| capat tija de piston | filet exterior |
| structura constructiva | piston tija de piston |
| recunoasterea pozitiei | pentru senzor de proximitate |
| variante | Cilindru cu tija de piston rezistenta la coroziune si la acid, piulita tije de piston din otel inalt, raclor din FKM |
| presiune de operare | 0,6 ... 12 bar |
| modul de functionare | cu actiune dubla |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -20 ... 80 °C |
| lungime de amortizare | 19 mm |
| forta teoretica la 6 bar, revenire | 415 N |
| forta teoretica la 6 bar, inaintare | 483 N |
| adaos de greutate la 10 mm cursa | 30 g |
| greutatea de baza la 0 mm cursa | 820 g |
| tip fixare | cu accesorii |
| racord pneumatic | G1/8 |
| informatii referitoare la material pentru capac | aluminu turnat sub presiune |
| informatii referitoare la material pentru etansari | NBR TPE-U(PU) |
| informatii referitoare la material pentru tija de piston | otel inalt aliat |
| informatii referitoare la material pentru teava de cilindru | aliaj maleabil aluminu |